

# 16722

## Architecture

Mode de fixation en saillie

---

## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

---

Fréquence assignée 50;60 Hz

---

## Dimensions

Dimensions (LLxllxhh) 72 x 72 x 48,5

---

## Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 1000 W

---

## Connexion

Type de connexion cage à vis

---

Type de contact 1 inverseur libre de potentiel

---

## Configuration

Finesse de programmation 60 mn

---

Type de programmeur analogique

---

## Équipement

Réserve de marche sans

---

Caractéristiques techniques 16-722

---

Utilisation

Cycle hebdomadaire

---

Sécurité

Indice de protection IP IP20

---