

# FWK3502100VERZ

Goulotte zinguée résistante au feu L. 1500mm

## Fonctions

Classe de résistance au feu E - maintien de fonction 0

## Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

## Dimensions

Hauteur intérieure 50 mm

Hauteur de goulotte 88 mm

Longueur 1500 mm

Largeur de goulotte 250 mm

Largeur intérieur 209 mm

Espacement horizontal des perforations 500 mm

Espacement vertical des perforations 150 mm

## Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 43

## Porte, couvercle

Caractéristiques techniques FWK3502100VERZ

Forme de couvercle	prémonté
Matières	
Couleur	zingué
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matière	acier ; plâtre
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué
Câble	
Section intérieure / utile	10450 mm <sup>2</sup>
Equipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Test de tenue aux flammes DIN 4102 partie 1	I 90
Organisme de contrôle	Dortmund
Sécurité	
Classe de résistance au feu I - canal d'installation	90
Sans halogène	Yes
Poids	
Poids	26.7000