



Projecteur LED 8 W, noir

Caractéristiques techniques

Utilisable avec détecteur de mouvement	Non
Réglage RF	Non
Variation 0-10V	Non
Variateur 1-10V	Non
Variateur DALI	Non
Variateur DMX	Non
Réglage DSI	Non
Variateur GPRS	Non
Variation Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Variation LineSwitch	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Variateur spécifique au fabricant	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Variation programmable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Variation Sine Wave Reduction	Non
Sans fonction de réglage	Non
Type de tension d'alimentation	AC
Matériau du couvercle	
Type d'alimentation	non requis
Matière	matière plastique
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	
Couleur de lumière dominante	blanc
Surface du réflecteur	

Type de Lampe	LED non interchangeable
Approprié pour montage apparent	Non
convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Oui
Montable au plafond	Non
Montage à pince	Non
Montage sur barre conductrice	Non
Peut être suspendu	Non
Montage sur traverse	Non
Type de douille	
Pour câblage traversant	Oui
Ampoule fournie	Oui
Alimentation transformée fournie	Non
Capteur de lumière	Non
Type de variateur	Non
Index de rendu des couleurs (IRC/CRI)	80-89
Réglable	Oui
Angle de rayonnement	$\geq 80^\circ < 360^\circ$
Diffusion de la lumière	symétrique
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Résistance au choc	IK04
Réaction au feu Euroclasse D	Non
Classe de protection (NEMA)	
Gamme design principale	