



Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, noir

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------|
| Utilisable avec détecteur de mouvement | Oui |
| Réglage RF | Non |
| Variation 0-10V | Non |
| Variateur 1-10V | Non |
| Variateur DALI | Non |
| Variateur DMX | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Variateur GPRS | Non |
| Variation Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande | Non |
| Variation LineSwitch | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Variateur spécifique au fabricant | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | Non |
| Variation programmable | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Variation Sine Wave Reduction | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Matériau du couvercle | |
| Type d'alimentation | non requis |
| Matière | matière plastique |
| Aspect de la surface | |
| Type de traitement de surface | |
| Couleur de lumière dominante | blanc |
| Surface du réflecteur | |

| Type de Lampe | LED non interchangeable |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Approprié pour montage apparent | Non |
| convient au montage au sol | Non |
| Approprié pour montage dans paroi | Oui |
| Montable au plafond | Non |
| Montage à pince | Non |
| Montage sur barre conductrice | Non |
| Peut être suspendu | Non |
| Montage sur traverse | Non |
| Type de douille | |
| Pour câblage traversant | Oui |
| Ampoule fournie | Oui |
| Alimentation transformée fournie | Non |
| Capteur de lumière | Oui |
| Type de variateur | Non |
| Index de rendu des couleurs (IRC/CRI) | 80-89 |
| Réglable | Oui |
| Angle de rayonnement | $\geq 80^\circ < 360^\circ$ |
| Diffusion de la lumière | symétrique |
| Indice de protection IP | IP55 |
| Classe de protection | classe II |
| Résistance au choc | IK04 |
| Réaction au feu Euroclasse D | Non |
| Classe de protection (NEMA) | |
| Gamme design principale | |