

FWK3991600VERZ

Goulotte zinguée résistante au feu L. 1000mm



More Information

Statut des ventes	3C
EAN	4012740150859
Unité	PCE
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Hauteur intérieure	102 mm
Largeur intérieur	159 mm
Forme de couvercle	prémonté
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Classe de résistance au feu I - canal d'installation	90
Nombre d'agrafes par mètre	0
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Classe de résistance au feu E - maintien de fonction	0
Peut être cloisonné	Yes
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	1000 mm

Largeur de goulotte	200 mm
Nombre de cloisons fixes	0
Type de traitement de surface	zingué
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Test de tenue aux flammes DIN 4102 partie 1	I 90
Mots clés	Goulotte de Distribution Résistante au Feu ; 1 Compartiment ; Largeur 160 mm ; Hauteur 100 mm ; Acier Zingué
Organisme de contrôle	Dortmund
Section intérieure / utile	16218 mm ²
Couleur	zingué
Sans halogène	Yes
Nombre de côtés résistants aux feu	4
Nombre de cloisons clipsables	0
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	65
Avec film de protection	Non
Matière	acier ; plâtre
Poids	17.8 kg
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier, gypse