

WMPS12

:hager

- Modèle
 - Type de commutation
2 pôles
- Commandes & indicateurs
 - Poussoirs
No
- Dimensions
 - Profondeur
24 mm
 - Profondeur de montage
12 mm
 - Largeur
86 mm
- Matières
 - Couleur des lignes design
blanc
 - Couleur des lignes design - couleurs spéciales
blanc
 - Couleur indépendant des lignes design
blanc
 - Matière
Urée-formaldéhyde
- Installation, montage
 - Mode de montage
pour montage encastré et en paroi creuse
- Connexion
 - Borne
Bornes pour câble 4 x 1,5 mm²
- Éléments fournis
 - Composant
avec 2 vis de fixation M3,5 x 30 mm

- Equipement
 - Éclairage
sans éclairage (non éclairable)
- Standards
 - Norme
BS EN 60669-1