

FWK9502100VERZ

Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm



- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Eclisses en références séparées
- Dimensions
 - Hauteur intérieure
49 mm
 - Hauteur de goulotte
142 mm
 - Longueur
750 mm
 - Largeur de goulotte
300 mm
 - Largeur intérieur
204 mm
 - Espacement horizontal des perforations
500 mm
 - Espacement vertical des perforations
150 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
43
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
prémonté
- Matières
 - Couleur
zingué

- Matériaux corps châssis
tôle d'acier
- Matière
acier ; plâtre
- Groupe de matériau
acier, gypse
- Type de traitement de surface
zingué
- Câble
 - Section intérieure / utile
9996 mm²
- Equipement
 - Nombre de cloisons fixes
0
 - Nombre de cloisons clipsables
0
 - Nombre d'agrafes par mètre
0
- Utilisation
 - Type produit cheminement de câble
Socle et couvercle
- Standards
 - Organisme de contrôle
Dortmund - Stuttgart
- Sécurité
 - Sans halogène
Yes
- Poids
 - Poids
32.2500