

PCR2000/3.0



- Dimensions
 - Longueur de dénudage
7 mm
 - Longuer de dégainage
50 mm
- Longueur
 - Longuer totale
3 m
- Matières
 - Couleur
blanc paloma
 - Couleur de boîtier
blanc
 - Couleur de la gaine
-
- Connexion
 - Type de cordon
pour raccordement d'appareils
 - Extrémité du câble
Non préparé
- Câble
 - Longueur de câble
3000 mm
 - Section
0.75 mm²
 - Conducteur résistant à une température continue jusqu'à
90 °C
 - Matériau du câble
PVC
- Equipement
 - Nombre de connecteurs - fiche femelle

- 4
- Nombre de connecteurs - fiche mâle
- 3
- Finition côté 1
- prise
- Matériau des contacts
- bronze au phosphore
- Finition côté 2
- extrémité de ligne libre
- Utilisation
 - Charge mécanique
 - 5 Kg max
- Standards
 - Homologations
 - BS 6972:1988
- Sécurité
 - Inflammabilité
 - UL 94 V0