

# Fiche technique du produit

LFF401149010

:hager



## Angle intérieur variable LF/LFF40110 blanc paloma

### Caractéristiques techniques

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Mesure a	115 mm
Plage angulaire	83 / 97 °
Température ambiante	-5...60 °C

