

SL200554D3

Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm érable



More Information

Chevauchement	Yes
Symétrique	Yes
Sans halogène	Yes
Matière	ABS
Homologations	CE
Plage angulaire	83 / 135 °
Type de produits	Angle interieur
Température ambiante	-5/65 °C
Mode de fixation	serrage
Largeur de goulotte	20 mm
Hauteur de goulotte	55 mm
Avec film de protection	Non
Type de traitement de surface	tampographié
Type produit cheminement de cable	Angle intérieur variable
Groupe de matériau	plastique

Couvercle avec joint	Non
Mots clés	Accessoires Plinthe ; Angle Intérieur ; Largeur 55 mm ; Hauteur 20 mm ; Décor Erable
Couleur	érable
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Unité	PCE
Statut des ventes	3C
EAN	4012740894135