

SL2011539011

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x115mm noir graphite



- Architecture
 - Mode de fixation serrage
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte 115 mm
 - Largeur de goulotte 20 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle avec joint Non
- Matières
 - Couleur noir graphite
 - Couleur RAL RAL 9011 - Noir graphite
 - Matière ABS
 - Groupe de matériau plastique
 - Type de traitement de surface non traitée
- Configuration
 - Plage angulaire 83 / 135 °
- Accessoires inclus
 - Configuration de la pièce de forme

Moulé

- Utilisation
 - Type produit cheminement de cable
 - Angle extérieur variable
- Standards
 - Homologations
 - CE
 - Directive européenne RoHs
 - conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
 - Yes
- Température
 - Température ambiante
 - 5/65 °C