

FZ644

Socle 200x1050 IP5 T275



- Architecture
 - Mode de fixation
socle monté dans le sol
- Fonctions
 - Raccordement centralisé
Non
 - Avec guide-câble
Non
 - Protection contre les surtensions
Non
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Non
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
220 mm
 - Profondeur interne
220 mm
 - Hauteur produit installé
1075 mm
 - Largeur produit installé
285 mm
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
fermé
- Matières
 - Couleur

- RAL 7035
- Matériaux corps châssis
tôle d'acier
- Matière
acier
- Matériau de l'enveloppe
acier
- Transparent
Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre rangées
0
 - Nombre de travée de large
4
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Classe de protection IEC-61140
0
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP00
 - Sans halogène
Non
 - Résistance au choc
sonstige