

# Fiche technique du produit

TXA624D

**:hager**



## Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 24V DC 6A / New Easy

### Caractéristiques techniques

Système bus	KNX
Mode de fixation	REG
Exécution technique	
Module de bus amovible	Non
Fonction	avec fonction protection solaire ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
Mode de service	Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store
Voyant lumineux	oui
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4	Position ouverte (d'un commutateur mécanique)
Affichage / Afficheur	LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Interrupteurs / Poussoirs manuels	4 boutons de commande manuelle pour montée/descente par canal/appareil
Touche / bouton	avec touche de programmation éclairée
Système bus, bus radio	Non
Système bus LON	Non
Système bus Powernet	Non
Type de tension d'alimentation	DC
Fréquence assignée	

Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus
Largeur	4 modules
Couleur des lignes design	
Couleur des lignes design - couleurs spéciales	
Couleur indépendant des lignes design	
Couleur	gris clair
Matériau / traitement	
Matière	
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	
Section de raccordement en câble souple	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de raccordement	avec bornes enfichables QuickConnect
Type de connexion	cage sans vis
Raccordement bus incl.	Oui
Expansibilité modulaire	Non
Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Appareil de la famille	TXA
Gamme design principale	KNX