

FZ665

Socle 200x1300 IP5 T350

Architecture

Mode de fixation	socle monté dans le sol
------------------	-------------------------

Fonctions

Raccordement centralisé	Non
-------------------------	-----

Avec guide-câble	Non
------------------	-----

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Non
----------------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	355 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	355 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	210 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	1325 mm
--------------------------	---------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	fermé
--------------------	-------

Caractéristiques techniques FZ6651

Matières	
Couleur	RAL 7035
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matière	acier
Matériau de l'enveloppe	acier
Transparent	Non

Accessoires inclus	
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non

Equipement	
Nombre rangées	0
Nombre de travée de large	5
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoirable	Non

Standards	
Classe de protection IEC-61140	0

Sécurité	
Indice de protection IP	IP00
Sans halogène	Non
Résistance au choc	sonstige