

SF218F

Inverseur bipolaire 25A



- Architecture
 - Nombre de pôles
2 P
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi Ue
250 V
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
66 mm
 - Hauteur produit installé
83 mm
 - Largeur produit installé
35 mm
- Puissance
 - Puissance dissipée totale sous IN
1.8 W
- Endurance
 - Endurance mécanique nombre de manoeuvres
150000
- Installation, montage
 - Couple de serrage
2,9Nm
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
10mm²
 - Section de raccordement en câble rigide
16 mm²

- Type de connexion
cage à vis
- Nombre de contacts
2
- Type de contact
1 inverseur
- Equipement
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-40/80 °C