

UK190282

Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton



More Information

Homologations	EN50085-2-2
Couvercle détachable	Yes
Hauteur produit installé	28 mm
Largeur produit installé	190 mm
Longueur	2000 mm
Sans halogène	Yes
Matière	tôle d`acier
Type de produits	Sub-floor trunking
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
Nombre de compartiments	2
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	21
Section intérieure / utile	5320 mm ²
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Mots clés	Goulotte acier pour sol béton ; Largeur 190 mm ; Hauteur 28 mm
Groupe de matériau	acier

Couleur	zingué
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Type de traitement de surface	zingué
Champ d'application	-
Unité	MTR
EAN	4012002230930
Statut des ventes	3C