

UK240383

Goulotte acier 38 x 240 pour sol béton

Dimensions

Hauteur produit installé	38 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	240 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 36

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	9120 mm ²
----------------------------	----------------------

Equipement

Nombre de compartiments	3
-------------------------	---

Caractéristiques techniques UK240383

Utilisation

Type produit cheminement de cable

Socle et couvercle

Standards

Homologations

EN50085-2-2

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène

Yes

Conditions d'utilisation

Champ d'application

-
