

UK340282

Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton

Dimensions

Hauteur produit installé	28 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	340 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	9520 mm ²
----------------------------	----------------------

Equipement

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

Utilisation

Type produit cheminement de cable

Socle et couvercle

Standards

Homologations

EN50085-2-2

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène

Yes

Conditions d'utilisation

Champ d'application

-
