

# WS254

Prise TV+FM Systo passage/terminale 10dB 2 modules Blanc

## Architecture

Nombre de sorties	2
Type	TV+FM
Mode de fixation	encastré, en saillie, semi-encastré

## Connectivité

Bande passante	4 - 862 MHz
----------------	-------------

## Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	45x45x33
Largeur produit installé	45 mm

## Atténuation

Atténuation de passage en 850 MHz	10 dB
-----------------------------------	-------

## Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

## Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Installation, montage	
Type de montage	encastré;saillie;goulotte
Connexion	
Type de connexion	cage à vis
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05	
Essai fil incandescent	;CEI 695-2-1: 650°C