

WJA300

ateha Interrupteur volet-roulant associable



Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Mode de fixation	en saillie

Modèle

Module	Double interrupteur
--------	---------------------

Commandes & indicateurs

Nombre de touches	2
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	commutateur unipolaire

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
------------------	------

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	65x65x35mm
-----------------------	------------

Capacité

Nombre d'emplacements de modules	2
----------------------------------	---

Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate PC;ABS
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Surface	brillant
Type de traitement de surface	laqué
Installation, montage	
Mode de fixation	encliquetage
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,08 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 04	
Indice de protection IP	IP31
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Yes