



Thermostat fil pilote gallery

Caractéristiques techniques

Exécution technique	
Différentiel statique	
Voyant lumineux	oui
Fréquence assignée	50 Hz
Plage de réglage de la consigne	5 / 30 °C
Tension d'alimentation	230 V
Couleur des lignes design	
Couleur des lignes design - couleurs spéciales	
Couleur indépendant des lignes design	
Couleur	blanc
Matériau / traitement	
Matière	polycarbonate (PC)
Hauteur de montage maximum	
Type de montage	encastré
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Raccordement à vis
Avec bilame	
Caractéristique de différenciation 1 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	
Homologations	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Non
Série	gallery
Gamme design principale	
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)
Symbole WA	
Symbole WA	