

# WJC300

ateha Inter volet-roulant complet

## Architecture

Nombre de pôles	2 P
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Mode de fixation	en saillie

## Modèle

Module	Double interrupteur 1 pole
--------	----------------------------

## Commandes & indicateurs

Nombre de touches	4
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	commutateur unipolaire

## Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
------------------	------

## Dimensions

Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x32,3mm
Largeur produit installé	73 mm

Caractéristiques techniques WJC300A

---

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Nombre d'emplacements de modules	2
----------------------------------	---

---

#### Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	polycarbonate PC;ABS
---------	----------------------

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Aspect de la surface	brillant;mat
----------------------	--------------

Surface	brillant
---------	----------

Type de traitement de surface	laqué
-------------------------------	-------

---

#### Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

---

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,08 ; 2,5mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
---	---

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Type de contact	va et vient
-----------------	-------------

---

#### Standards

Homologations	NF
---------------	----

---

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 04	
--	--

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
------------------------	----------------

Sans halogène	Yes
---------------	-----

---