



### Contacteur Jour-Nuit 40A, 3F, 230V

#### Caractéristiques techniques

Type de commande	Jour Nuit
Fréquence assignée	50 Hz
Type de Lampe	
P max. avec tubes fluo duo comp. série	
Couple de serrage	Bobine: 2,5Nm ; Puissance: 3,5Nm
Section de raccordement en câble souple	4 / 16mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	4 / 25mm <sup>2</sup>
Type de douille	
Position des bornes	
Type de contact	3F
Type de connexion	cage à vis
Accessoriable	Oui
Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
commande sur place/manuelle	Oui
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP2X
Classe de protection	classe II
Rigidité diélectrique distance bobine contact	
Rigidité diélectrique distance entre contact	
Tropicalisation/humidité/Exécution	