

Fiche technique du produit

WXF617T

:hager



Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction position 0 titane

Caractéristiques techniques

Type d'organe de commande	clé
Mode de fixation	clipsé
Fréquence assignée	50/60 Hz
Décor	titane
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué
Type de connexion	Raccordement à vis
Intègre porte étiquette transparent	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Série	gallery

Composition

Élément de base avec
plaque de
recouvrement
centrale