

# WXF616D

Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules dune



- Architecture
  - Type d'organe de commande clé
  - Mode de fixation clipsé
- Principales caractéristiques électriques
  - Fréquence assignée 50/60 Hz
  - tension nominale 250 V
- Dimensions
  - Profondeur 51.3 mm
  - Largeur 45 mm
- Matières
  - Décor dune
  - Couleur RAL RAL 1013 - Blanc perlé
  - Matière polycarbonate (PC)
  - Aspect de la surface brillant
  - Type de traitement de surface non traitée
- Connexion

- Type de connexion  
Raccordement à vis
- Standards
  - Directive européenne WEEE concerné
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
IK02
  - Indice de protection IP  
IP20
  - Sans halogène  
Non
- Conditions d'utilisation
  - Température de stockage  
-10/50 °C