

WFSO100BSW



- Architecture
 - Mode de fixation encastré
 - Nombre de pôles bipolaire
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Oui
- Principales caractéristiques électriques
 - tension nominale
250 V
- Dimensions
 - Profondeur
54.5 mm
 - Profondeur de montage
53 mm
 - Largeur
86 mm
- Porte, couvercle
 - Plaques
plaque totale
- Alimentation
 - Alimentation spéciale de courant
Sans alimentation par courant spécial
- Matières
 - Matière
acier inoxydable
 - Aspect de la surface
mat
 - Type de traitement de surface
brossé

- Installation, montage
 - Mode de fixation
A vis
 - Mode de montage
pour montage encastré et en paroi creuse, pour fixation par vissage
- Connexion
 - Type de connexion
vis
 - Type de raccordement
avec bornes à vis
- Câble
 - Câblage
avec deux bornes de mise à la terre
- Eléments fournis
 - Composant
avec 2 vis de fixation M3,5 x 20 mm
- Accessoires inclus
 - Boîte
pour boîte d'encastrement 2 postes avec entraxe des vis de 120,6 mm
- Utilisation
 - Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
avec bornes à vis
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20
 - Protection
Protection renforcée contre les contacts accidentels
- Conditions d'utilisation
 - Mécanisme
mécanisme blanc