

Fiche technique du produit

RLC304F

:hager



Centrale d'alarme sepio radio, 4 groupes, 40 détecteurs

Caractéristiques techniques

Mode de liaison	radio TwinBand
Dimensions (LLxllxhh)	232 x 232 x 67,7 mm

Alimentation	bloc alimentation RXU05X (4,5 V - 14 Ah) fourni, sur option : alimentation secteur RXU01X (200-240 VAC 50-60 Hz / 4,5 VDC 2,2 A) secourue par batterie RXU03X (Li-Ion 3,7 V 1,3 Ah)
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Couleur	blanc
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP30
Température de service	-10 °C 55 °C

Mots clés	Alarme radio ; Alarme intrusion ; Centrale d'alarme sepio ; Alarme 4 groupes sepio ; Alarme radio 4 groupes ; sepio sécurité ; Alarme sécurité
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------