

4001

Inter crépusculaire électronique 1 voie prog sur 7 jours avec cellule saillie

:hager

- Architecture
 - Mode de fixation
rail DIN
- Commandes & indicateurs
 - Contact à poussoir de présence
Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée
50 Hz
- Intensité du courant
 - Courant assigné d'emploi en AC1
16 A
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
65 mm
 - Largeur produit installé
54 mm
- Longueur
 - Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
50m
- Puissance
 - Puissance éclairage incandescent
0 / 2000 W
- Alimentation
 - Tension d'alimentation
230 V
- Gestion de l'éclairage

- Plage de mesure de luminosité
5 / 2000 Lux
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
1,5mm²
 - Section de raccordement en câble rigide
max. 4mm²
 - Nombre de contacts
1
 - Type de contact
1 inverseur
- Configuration
 - Finesse de programmation
1 mn
- Equipement
 - Réserve de marche
3 ans
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP54
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-20/60 °C