

52033

Détecteur infrarouge mural 140° blanc



Fonctions

Commutateur de sélection	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
------------------------------	-------

Fréquence assignée	50 Hz
--------------------	-------

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% ; -15%
------------------------	------------------

Détection

Angle de détection	140 °
--------------------	-------

Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 2000 Lux
-------------------------------	--------------

Installation, montage

Type de montage	saillie
Connexion	
Nombre de contacts	1
Type de contact	10
Configuration	
Plage de temporisation	5s...5min
Equipement	
temporisation au déclenchement autoadaptif Non	
Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-20/60 °C