

52111

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 140° Anthracite

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Commutateur de sélection Non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50;60 Hz

Dimensions

Hauteur produit installé 2.5 m

Puissance

Puissance éclairage incandescent 1500 W

Alimentation

Tension d'alimentation 230V +10% ; -15%

Détection

Distance de détection frontale 16 m

Distance de détection latérale	12 m
Angle de détection	140 °
Matières	
Couleur	anthracite
Gestion de l'éclairage	
Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux
Installation, montage	
Hauteur de montage maximum	2.5 m
Connexion	
Type de bornier	quick connect
Type de contact	Inter simple + neutre
Configuration	
Plage de temporisation	5s ; 15min
Equipement	
temporisation au déclenchement autoadaptif	Non
Sécurité	
Indice de protection IP	IP55