

52211

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 200° Anthracite



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Commutateur de sélection Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée 50;60 Hz
- Dimensions
 - Hauteur produit installé 2.5 m
- Puissance
 - Puissance éclairage incandescent 1500 W
- Alimentation
 - Tension d'alimentation 230V +10% ; -15%
- Détection
 - Distance de détection frontale 16 m
 - Distance de détection latérale 16 m
 - Angle de détection 200 °
- Matières
 - Couleur

- anthracite
- Gestion de l'éclairage
 - Plage de mesure de luminosité
5 / 1000 Lux
- Installation, montage
 - Hauteur de montage maximum
2.5 m
- Connexion
 - Type de bornier
quick connect
 - Type de contact
Inter simple + neutre
- Configuration
 - Plage de temporisation
5s ; 15min
- Equipement
 - temporisation au déclenchement autoadaptif
Non
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP55