



Variateur universel confort 600W

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------------|
| Type de commande | bouton poussoir |
| Mode de fixation | rail DIN |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 V |
| Intensité de repos | 10 mA |
| Courant assigné nominal | 2.6 A |
| Profondeur produit installé | 58 mm |
| Hauteur produit installé | 85 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Largeur produit installé | 7.1 cm |
| Dist. max de la liaison avec les BP | 50 mm |
| Puissance éclairage halogène 230V | 0 W 600 W |
| Puissance éclairage incandescent | 600 W 20 W |
| Puissance dissipée totale sous IN | 6 W |
| Puissance dissipée par la commande | 1.3 W |
| Section de raccordement en câble souple | 1 / 16mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1,5 / 10mm ² |
| Type de Charge | universel |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 03 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Sans halogène | Oui |
| Température de service | 45 °C -10 °C |
| Température de stockage/transport | -20 °C 60 °C |