

Fiche technique du produit

DSK50L6F20

:hager



Goulotte design 35x220 mm, noir brillant, L=625 mm

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Configuration des parois du profilé	
Module	
Boîtier vide	Non
Symétrique	Non
Format appareillages compatibles	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Montage du couvercle	
Couvercle avec joint	
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	noir
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger
Type de traitement de surface	brillant
Transparent	Non
Perforation de socle	
Mode de fixation	
Livraison sur rouleau	Non
Equipé de	
Nombre de compartiments	1
Couvercle détachable	Non
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Oui
Homologations	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	
Indice de protection IP	
Essai fil incandescent	

Sans halogène	Oui
Classement en réaction au feu	
Résistance au choc	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non