



Interrupteur combiné fusible 4P - 125 A - T00

Caractéristiques techniques

Type de commande	Commande déportée sur porte
Type de pôles	4 P
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Avec indicateur de positions des contacts	Non
Caractéristique du fusible	gI ; gG
Taille de l'élément fusible	NH00
Cadenassable	Oui
Couleur de la manette, poignée	Gris
Adapté au montage sur jeux de barre	Non
Convient au montage en façade centré	Non
Convient au tableau de distribution	Oui
Convient au montage en façade	Non
convient au montage au sol	Oui
Convient au montage intermédiaire	Non
Type de connexion	cage à vis
Accessoriable	Oui
Avec bobine à émission en option	Non
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3	Catégorie 5
Indice de protection IP	IP00