



## Voyant, Systo 2M, verte/rouge

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	encastré ou en goulotte
Avec éclairage fonctionnel	Oui
Tension nominale	230 V
Puissance consommée en W	1.4 mW
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	laqué
Type de Lampe	LED
Mode de fixation	Clipsé
Type de douille	Fix
Avec éclairage	Oui
Homologations	NF