

# WK050

## Interrupteur automatique infraRouge Kallysta 2 fils



- Architecture
  - Mode de fixation encastré
- Fonctions
  - Télécommandable Oui
  - Temporisation à l'enclenchement 2 s
  - Temporisation au déclenchement 30 mn
  - Fonction enclencher Oui
- Principales caractéristiques électriques
  - Fréquence assignée 50/60 Hz
  - Tension nominale 230 V
- Dimensions
  - Hauteur produit installé 75 mm
  - Largeur produit installé 73 mm
- Puissance
  - Puissance 320 VA
  - Puissance maximum en incandescent par sortie 60/320 W

- Capacité
  - Nombre de module pour l'appareillage mural  
2
- Détection
  - Angle de détection  
180 °
  - Type de capteur  
détecteur de présence
- Matières
  - Couleur RAL  
RAL 7047 - Telegris 4
  - Matière  
polycarbonate (PC)
  - Aspect de la surface  
mat
  - Type de traitement de surface  
non traitée
- Installation, montage
  - Hauteur de montage maximum  
1.2 m
- Connexion
  - Type de connexion  
cage à vis
- Configuration
  - Plage de temporisation  
2s à 30 min
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
07
  - Indice de protection IP  
IP20
  - Essai fil incandescent  
/NFC-20455 : 960°C
  - Sans halogène  
Non