



Interrupteur automatique infraRouge Essensya 3 fils

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	encastré
Télécommandable	Non
Fonction enclencher	Non
Tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Puissance maximum en incandescent par sortie	
Type de capteur	détecteur de mouvement
Couleur	blanc
Métal : nom de l'alliage	
Matière	
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	laqué
Hauteur de montage maximum	1.2 m
Type de contact	
Type de connexion	cage à vis
Température de consigne confort	
Plage de temporisation	1s...30min
Homologations	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Non
Série	essensya
Symbole WA	
Symbole WA	