



### Variateur rotatif Systo 350VA transfo ferromagnétique ou élect. 2 modules Titane

#### Caractéristiques techniques

Type de commande	bouton tournant / bouton-poussoir
Mode de fixation	encastré ou en goulotte
Utilisable avec détecteur de mouvement	Non
Fréquence assignée	50/60 Hz
Profondeur produit installé	49 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Puissance	350 VA
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Couleur	titane
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué
Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré
Utilisable avec touche radio	Non
Utilisable avec touche IR	Non
Utilisable avec détecteur de présence	Non
Utilisable avec interrupteur temporisé/timer	Non
Type de connexion	cage à vis
Type de variateur	Non
Entrée de poste secondaire	Non
Radio bidirectionnelle	Oui
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Oui