

SL20080AD5

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Dimensions

Hauteur produit installé	33 mm
--------------------------	-------

Hauteur de goulotte	80 mm
---------------------	-------

Longueur	110 mm
----------	--------

Largeur de goulotte	20 mm
---------------------	-------

Matières

Couleur	chêne
---------	-------

Couleur	motif chêne
---------	-------------

Matière	ABS
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	tampographié
-------------------------------	--------------

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Pièce de recouvrement pour support
-----------------------------------	------------------------------------

Standards

Homologations	CE
---------------	----

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Sans halogène	Yes
---------------	-----

Température

Température ambiante	-5/65 °C
----------------------	----------
