

SL200554D5



More Information

Chevauchement	Yes
Symétrique	Yes
Sans halogène	Yes
Matière	ABS
Homologations	CE
Plage angulaire	83 / 135 °
Type de produits	Angle interieur
Température ambiante	-5/65 °C
Mode de fixation	serrage
Largeur de goulotte	20 mm
Hauteur de goulotte	55 mm
Avec film de protection	Non
Type de traitement de surface	tampographié
Type produit cheminement de cable	Angle intérieur variable
Groupe de matériau	plastique
Couvercle avec joint	Non
Mots clés	Accessoires Plinthe ; Angle Intérieur ; Largeur 55 mm ; Hauteur 20 mm ; Décor Chêne
Couleur	chêne

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Unité	PCE
-------	-----

Statut des ventes	3C
-------------------	----

EAN	4012740894159
-----	---------------
