



Goulotte de câblage en PVC BA7 60x80mm bleu

Caractéristiques techniques

Flexible	Non
Configuration des parois du profilé	Estampé
Résistant au cheminement	Oui
Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6.5 mm
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	bleu
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	261
Section intérieure / utile	6548 mm ²
Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0
Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1
Température ambiante	-5 °C 60 °C

Mots clés

Goulotte de câblage ;
Sécurité intrinsèque ;
Pas de 12.5 mm ; Bleu
RAL 5015