



Goulotte de câblage en PVC BA7 80x60mm bleu

Caractéristiques techniques

Flexible	Non
Configuration des parois du profilé	Estampé
Résistant au cheminement	Oui
Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6.5 mm
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	bleu
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Mode de fixation	bottom punching
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	211
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	152
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	109
Section intérieure / utile	3848 mm ²
Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0
Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1
Température ambiante	-5 °C 60 °C