

Fiche technique du produit

HNG7507507035B

:hager



Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x75mm gris clair

Caractéristiques techniques

Flexible	Non
Mode de fixation	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Configuration des parois du profilé	Estampé
Module	
Boîtier vide	Non
Autoextinguible	Oui
Symétrique	Non
Format appareillages compatibles	
Accessoires d'alignement	
Résistant au cheminement	Oui
Montage du couvercle	
Couvercle avec joint	
Forme de couvercle	en vrac
Type de couvercle	
Couleur	gris clair
Matière	PPO
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching
Livré avec le couvercle	Oui
Livraison sur rouleau	Non
Equipé de	
Nombre de compartiments	
Accessoirable	Non
Couvercle détachable	Non

Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non
Homologations	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V1
Directive européenne WEEE	
Indice de protection IP	
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Oui
Classement en réaction au feu	
Résistance au choc	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non