

# TN102

## DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format RJ45

### Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

### Fonctions

Avec guide-câble	Non
------------------	-----

### Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Non
----------------------------------	-----

### Dimensions

Profondeur produit installé	103 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	103 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	250 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	250 mm
--------------------------	--------

Largeur dans les unités de division	13
-------------------------------------	----

Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
--	------

### Porte, couvercle

Type de couvercle	Fermé avec prédécoupe
-------------------	-----------------------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
type de couvercle	couvercle
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	sans
Cadenassable	Non

#### Matières

Couleur	blanc
Matière	matière plastique
Transparent	Non
Type de traitement de surface	non traitée

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non

#### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	2
Accessoirable	Non

#### Standards

Classe de protection IEC-61140	II
--------------------------------	----

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non