



Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

Caractéristiques techniques

Position du neutre	
Type de pôles	1 P
Mode de fixation	
Destiné aux références compatibles	-----
Taille de l'élément fusible	
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	
Couleur	marron
Matière	
Sens de montage	
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Non
Type de connecteur	barre à languette
Type de connexion	cage à vis
Section du conducteur	
Type d'accessoire	
Nombre de points de connexion	
Avec protection tactile	Non
Radio bidirectionnelle	Non
Homologations	
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	
Isolé	Oui
Gamme design principale	