



Passerelle 1 entrée impulsions-KNX ETS

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	apparent
Tension d'entrée	24 V
Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus
Nombre de circuits d'entrée	1
Type de raccordement au Bus	autre
Type d'interface	autre
Indice de protection IP	IP65
Température de service	-20 °C 55 °C
Types primaire energie	Autre
Température de stockage/transport	-20 °C 80 °C
Mots clés	tebis ; comptage