

VR12129005

Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr



More Information

Homologations	EN50085-2-2
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP30
Profondeur d'encastrement minimale	84 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Sans halogène	Yes
Matière	polyamide (PA)
Type de produits	Supply unit
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2.6 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Taille nominale d'installation	R12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Code couleur RAL	9005
Compatible avec l'installation en plancher creux	Yes

Compatible avec l'installation en faux plancher	Yes
Compatible avec les goulottes sous le plancher	Yes
Adapté au nettoyage humide	Non
Mots clés	Boîte de sol ; 24 modules 22.5x45 ; Epaisseur revêtement 12 mm ; Ronde ; Noire
Forme de couvercle	arrondir
Groupe de matériau	matériau mélanger
Couleur	noir
Entretien du sol	-
Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Yes
Avec évidement pour revêtement de sol	Yes
Unité	PCE
EAN	4012002245149
Statut des ventes	3C