

HXC011H

Bobine manque tension 24 V DC (h250-h400-h630)



- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Non
- Commandes & indicateurs
 - Commande motorisée intégrée
Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi U_e
0 V
- Tension
 - Tension assignée d'emploi en continue
24 V
- Puissance
 - Consommation à l'appel
0.56 VA
 - Puissance dissipée totale sous I_N
0.6 W
- Installation, montage
 - Encastrement
Non
 - Adapté au montage sur jeux de barre
Non
- Connexion
 - Type de connexion
cage à vis
- Configuration
 - Verrouillage contre déclenchement

- Non
- Verrouillage contre enclenchement
Non
- Equipement
 - Commande motorisée optionnelle
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP4X
- Conditions d'utilisation
 - Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
3
 - Altitude
2000 m