

20701

Interrupteur horaire hebdomadaire, 1 voie, 1 module



Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	220 / 230 / 240 V
------------------------------	-------------------

Fréquence assignée	50 Hz
--------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	89 mm
--------------------------	-------

Connexion

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

Type de contact	1 inverseur libre de potentiel
-----------------	--------------------------------

Configuration

Finesse de programmation	1 mn
--------------------------	------

Type de programmeur	électronique
---------------------	--------------

Cycle de programmation	1x7J
------------------------	------

Caractéristiques techniques 20-701

Équipement

Nombre de pas de programmation 6

Réserve de marche 3 ans

Utilisation

Cycle hebdomadaire

Sécurité

Indice de protection IP IP20
