

# 20702

Interrupteur horaire hebdomadaire, 1 voie, 1 module, prog libre



## Architecture

Mode de fixation rail DIN

## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi  $U_e$  220 / 230 / 240 V

Fréquence assignée 50 Hz

## Dimensions

Profondeur produit installé 60 mm

Hauteur produit installé 89 mm

## Connexion

Type de connexion cage à vis

Type de contact 1 inverseur libre de potentiel

## Configuration

Finesse de programmation 1 mn

Type de programmeur électronique

Cycle de programmation 1x7J

Caractéristiques techniques 20-702

---

Equipement

Nombre de pas de programmation 20

---

Réserve de marche 3 ans

---

Utilisation

Cycle hebdomadaire

---

Sécurité

Indice de protection IP IP20

---